
# Spannrahmen Vario gefedert OPO OESCHGER





# Artikel-Nr.

87.908.71 1330SR1-S1

# **Bestellmasse**

#### **Bestellmass Breite**

Rahmenlichtmass + 20 mm

#### Bestellmass Höhe

Rahmenlicht oben bis Wetterschenkel + 5 mm

Mass A (2 mm bis max. 32 mm)

Fensterrahmendicke generell aufrunden

# Profil mit Aussennut unten (Standard)

Varianten: O, U oder O + U (bitte angeben)

Mass Z (ohne Angaben = 20 mm ab Werk)

Festen Halt der Einhängewinkel U + O prüfen

# Informationen

#### Grössen in mm

Breite 300 - 1800 Höhe 300 - 2400

Mittelsprosse (Standard ab 1801 mm)

# Bürsten Innennut / Aussennut

Standard = 6 mm (siehe Detailschnitte)

#### \* Verschiebespiel:

Gefederte Bedienung mind. 15 mm Manuelle Bedienung mind. 2mm

#### Vario-Variante S1

auch bei 1330SR2 bis 1330SR6 möglich

# Funktion / Montage

Einhängewinkel oben ansetzen, Rahmen nach oben schieben, unten heranziehen und abstellen. Verriegelung schliessen

